



Descrizione

Imbuto in polietilene infrangibile (HD-PE), colore rosso, forma ovale, con occhiello e filtro

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con occhiello di sospensione e alette di sfiatione all'estremità dell'imbuto
- Con inserto filtrante a maglia particolarmente fine in acciaio inossidabile (intercambiabile): $s = \varnothing$ dell'inserto filtrante = 50 mm
- Pezzo di ricambio: Inserto filtrante (cod. art. 958100)
- $w = \varnothing$ della bocca dell'imbuto = 116 x 172 mm
- $e = \varnothing$ del bocchettone di immissione = 18,5 mm
- Capacità 660 ml

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	954600
GTIN	4007228954609
Tariffa doganale	39241000
Unità di imballaggio	12

Colore	rosso
Volume in L	0,66
Peso (kg)	0,08

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	12
P x L x A (mm)	255 x 325 x 242

Peso lordo unità di imballaggio kg	1,21
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	90
Numero di strati	6
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 1,602

Cartoni per strato	15
Peso (kg)	128,9