



## Opis:

Lejek typu Drychter DUO z udaroodpornego polietylenu (HD-PE), kolor czerwony i naturalny

- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- bez przepelniania podczas napełniania i przelewania cieczy
- bez ciekających kropli po wyjęciu
- skala pomiarowa do dokładnego dozowania
- dwa warianty: czerwony do warsztatu i samochodu, biały do gospodarstwa domowego
- możliwość rozłożenia do czyszczenia i ponownego złożenia w kilka sekund
- z uchem do zawieszania
- w = średnica otworu lejka typu Drychter = 140 mm
- e = średnica króćca wlewowego = 15 mm
- pojemność ok. 400 ml

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>959090</b>
GTIN	<b>4007228959062</b>
Taryfa celna	<b>39241000</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>12</b>

Objętość w l	<b>0,40</b>
Masa (kg)	<b>0,14</b>
D x S x W (mm)	<b>140 x 140 x 167</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>12</b>
D x S x W (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Masa brutto OJ (kg)	<b>2,015</b>
---------------------	--------------

### Paleta

Liczba pudełek	<b>36</b>
Liczba warstw	<b>6</b>
D x S x W (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,034</b>

kartony/warstwa	<b>6</b>
Masa (kg)	<b>92,54</b>