

ROLINE ProSecure III 3000 RM2HE, black

Art.nr.	19.40.1072
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1072
EAN (een stuk)	7611990130559



Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online, Rackmount
Kleur	zwart
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	3000 / 2700 @ Pf. 0,9
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3-5 / 9 min
Gewicht	33 kg
Afmeting (HxBxD)	88 x 428 x 610 mm; 2 HE
Bouw type	Rackmount

Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangspannings regeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C20
Ausgänge	5
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C

Back up time

Power rating (VA / W)

with 0 / 1 / 2 Battery pack (min)