



## 3~ NUMINOS® DALI L

### 3 Phasen System Leuchte weiß/schwarz 3000K 36°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der 3~ NUMINOS® DALI L 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2340 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004567                 |
| Dreh- oder Schwenkbar        | rotary bar and tiltable |
| Montagedetails               | Schiene Decke           |
| Dimmbar                      | Ja                      |
| Technologie der Dimmung      | DALI                    |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung    | 700 mA                  |
| Schutzklasse                 | I                       |
| Wattage                      | 28 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 35                      |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 60                      |
| Höhe Einschaltstrom          | 30 A                    |
| Dauer Einschaltstrom         | 2 µs                    |
| Lumen                        | 2340 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel               | 36 °                    |
| Farbe                        | weiß                    |
| CRI                          | 90                      |
| UGR ≤                        | 13                      |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                  |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS L , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Lebensdauer</b>           | 50000 h              |
| <b>Lichtstärkeverteilung</b> | rotationssymmetrisch |
| <b>Lichtaustritt</b>         | direkt               |
| <b>Risikogruppe</b>          | 1                    |
| <b>Länge</b>                 | 21.3 cm              |
| <b>Höhe</b>                  | 18 cm                |
| <b>Durchmesser</b>           | 10 cm                |
| <b>Nettogewicht</b>          | 1.115 kg             |
| <b>Bruttogewicht</b>         | 1.45 kg              |
| <b>BIG WHITE Seite</b>       | 113                  |