

Artikelnummer: 131976

Kurzbeschreibung: Sicherheitsschrank Typ 90, B 600 mm, Tür links, 6 Auszüge, reinwei ss

Langbeschreibung: Sicherheitsschrank Typ 90 - Breite 600 mm, Variante 3, Tür links: Langlebiger, strapazierfähiger Sicherheitsschrank im modernen Bi-Color-Design zur vorschriftsmä ssigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510. Typgeprüft nach DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten. GS-geprüft, DIN EN 14727, CE-konform. Variante 3:

Sicherheitsschrank mit 6 Vollauszügen Robuste Bauweise für höchste industrielle Beanspruchung kratzunempfindliche, hochwertige

Strukturlackierung Verriegelung der Türen mit

Profilzylinder (schlie ssanlagenfähig) inkl. Schlie sstatusanzeige (Rot/Grün)

Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Abluftanschluss (NW 75) im Dachbereich Korpus in Anthrazit (RAL 7016) und 7 aufpreisfrei wählbare Türfarben Die Flügeltür arretiert in jeder Position für einfaches Ein- und Auslagern Im Brandfall garantiert die integrierte Thermoauslösung selbsttätiges Schlie ssen der Tür Voll unterfahrbarer Sicherheitsschrank inkl. fest integriertem, unterfahrbarem Sockel Einfacher

innerbetrieblicher Transport des Sicherheitsschranks ohne Palette Die optional

erhältliche Sockelblende verschlie sst den Sockel bei Nichtgebrauch Technische Daten: Außenma sse B x T x H: 599 x 615 x 1953 mm Innenma sse B x T x H: 450 x 522 x 1647

mm Auffangvolumen Bodenauffangwanne: 11 l Auffangvolumen Auszugswanne: 5 l

Gewicht Sicherheitsschrank: 265 kg Traglast Fachboden: 75 kg Traglast Auszugswanne: 25 kg



EAN/GTIN: 4054923029071