


iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik, Schwarz ER9A6SB70



Sonderzubehör

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Espresso-Kreuz

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame-Technologie: präzise Flammenkontrolle mit neun verschiedenen Einstellungen.
- ✓ Spülmaschinenfeste Topfträger: spare Zeit beim Reinigen.
- ✓ Topfträger aus Gusseisen: wertig in Material und Verarbeitung.
- ✓ Biomethan-ready: befeue dein Gas-Kochfeld mit umweltfreundlichem Biomethangas.
- ✓ Designbrenner: besonders flach im Vergleich zu Standardbrennern.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Gas
 Anzahl der Kochzonen: 5
 Bedienelemente: Schwerknebel
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):45 x 850-852 x 490-502 mm
 Gerätebreite: 912 mm
 Abmessungen des Gerätes: 59 x 912 x 520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:170 x 1110 x 660 mm
 Nettogewicht: 18.2 kg
 Bruttogewicht: 20.6 kg
 Restwärmanzeige: Ohne
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial:Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
 Rahmenfarbe: Schwarz
 Länge Anschlusskabel:150.0 cm
 EAN-Nummer: 4242003925706
 Gasanschlusswert: 13800 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz



iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik, Schwarz ER9A6SB70

Ausstattung

Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Topfträger aus Gusseisen
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Gasbrenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 6.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)


- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 59 x 912 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1.5 m
- Gesamtanschlusswert: 13.8 kW
- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.

Zubehör

- Wok-Aufsatzring beiliegend

iQ700, Gaskochfeld, 90 cm,
 Glaskeramik, Schwarz
 ER9A6SB70

Maßzeichnungen



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 - ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
 - *** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens
- Maße in mm