

## LogiLink.

### Support magnétique/chargeur de smartphone pour voiture

Convient aux smartphones de 500 g maximum, chargement sans fil à grande vitesse !

- en plastique
- pour charger iPhone & appareils compatibles Qi avec 15 watts max.
- entrée : prise de charge USB-A 5 V / 3 A (15 watts), 9 V / 2 A (18 watts)
- sortie sans fil : 5 watts, 7,5 watts, 10 watts, 15 watts max.
- longueur du câble : 1,5 m
- avec protection contre les surtensions
- compatible avec la norme WPC Qi 1.2.4 et la bobine A11
- les pinces caoutchoutées tiennent parfaitement sur les grilles de ventilation sans les rayer ni les endommager
- articulation sphérique pivotant à 360° pour un angle de vue parfait
- fixation particulièrement rapide du smartphone grâce à l'anneau métallique et à l'aimant
- insérer l'anneau métallique dans la coque de protection de l'appareil mobile, ou le coller directement au dos de l'appareil ou de la coque de protection
- s'adapte à la quasi-totalité des véhicules équipés d'une grille d'aération, sans outils
- convient pour les séries iPhone 15/14/13/12 (avec boîtier MagSafe ou MagSafe)
- convient pour iPhone 11, X, 8, SE 2/SE 3 série, Samsung, LG, Google, HTC et autres téléphones Android compatibles Qi avec anneau métallique intégré
- maintien sûr même sur les chaussées en mauvais état et en cas de conduite agitée
- incl. 1 anneau métallique (diamètre : 55 mm)

#### Exemples d'utilisation :

- pour une fixation sûre du smartphone



Support magnétique/chargeur de smartphone pour voiture




Support magnétique/chargeur de smartphone pour voiture



Visuel de référence : montre le produit en utilisation



Visuel de référence : montre le produit en utilisation



**Stable and Adjustable**



**360° Rotatable**

| Produit                                                | Couleur | Conditionné | Numéro de fabricant | Code     |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------|----------|
| Support magnétique/chargeur de smartphone pour voiture | noir    |             | PA0329              | 11117982 |