

Kärcher buse triple 032

taille de buse 32, buse manuel commutable, jet fin haute pression (0°) / jet large haute pression a. contour power buse (25°) / jet large basse pression (40°), pression max. 300 bar, raccordement M18x1,5 mm, en acier inoxydable



KÄRCHER

Numéro d'article: 119602

buse triple

- taille de buse 32
- buse manuel commutable
- jet fin haute pression (0°) / jet large haute pression a. contour power buse (25°) / jet large basse pression (40°)
- pression max. 300 bar
- raccordement M18x1,5 mm
- en acier inoxydable
- hauteur x longueur x largeur 64 x 197 x 64 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	taille de tuyère	32
type de buse	buse triple	hauteur	64 mm
pression maxi	300 bar	longueur	197 mm
type de faisceau	jet fin haute pression (0°) / jet large haute pression a. contour power buse (25°) / jet large basse pression (40°)	largeur	64 mm
tuyère commutable	manuel	matériau	acier inoxydable

raccordement M18x1,5 mm

Poids 0,279 kg