

roule-bacs

force 200 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, hauteur de charge 140 mm, plateforme ouvert, plateforme en treillis, structure en acier, 4 roulettes pivotantes, avec bandage élastique



Numéro d'article: 146190



Plateau roulant

Force 200 kg

roule-bacs

- convient pour pour caisses en plastique
- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- hauteur de charge 140 mm
- longueur x largeur 620 x 410 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme ouvert
- plateforme en treillis
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage élastique
- moyeu avec palier lisse

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau de châssis	acier
type de rouleur	roule-bacs	gerbable	oui

charge	200 kg	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
norme européenne	oui	pneumatique	élastique
convient pour (produit/matériau)	caisses en plastique	roulement	palier lisse
hauteur de charge	140 mm	Ø de roue	100 mm
longueur de plateau	600 mm	hauteur	140 mm
largeur de plateau	400 mm	longueur	620 mm
plateforme	ouvert	largeur	410 mm
matériau de plateforme	treillis	Poids	3 kg