

## META

### porte à battants pour rayonnage sans boulons

hauteur x largeur 2000 x 1000 mm, verrouillable avec poignée tournante, 3 verrous à pêne, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 159245



## META Élément de pour rayonnages

### Composants de rayonnage - portes battantes

porte à battants pour rayonnage sans boulons

- hauteur x largeur 2000 x 1000 mm
- 25 mm d'épaisseur
- verrouillable avec poignée tournante, 3 verrous à pêne
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
- structure en coffret particulièrement robuste

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	poignée	poignée tournante
type de rayonnage	accessoires	système de fermeture	3 verrous à pêne

accessoires de rayonnage	porte	matériau	acier
pour type de rayonnage	rayonnage sans boulons	surface de porte	finition peinture époxy
type de porte	porte à battants	couleur de la porte	gris clair // RAL7035
hauteur	2000 mm	stabilité / renfort / entretoise	structure en coffret
largeur	1000 mm	Poids	31,066 kg
épaisseur de porte	25 mm		