

## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, capacité 49 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond double renfort

Numéro d'article: 208782



## Bac gerbable norme Europe

### avec fond extra robuste

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm
- capacité 49 l
- force 50 kg
- capacité de gerbage 300 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein, fond double renfort
- transport facile grâce à poignées
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments

## Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	structure de cloison	plein
norme européenne	oui	soubassement	double renfort
capacité	49 l	charge	50 kg
hauteur	270 mm	capacité de gerbage	300 kg

longueur	600 mm	couvercle	non
largeur	400 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polypropylène	considération comme matière dang	non
recyclable	oui	dispositif de support	poignées
gerbable	oui	couleur	bleu
emboîtable	non	Poids	2,67 kg
pliable	non		

## Accessoires

863812



plateau roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en bleu

## Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion