

Cascao Roulette pivotante avec trou de fixation



force 150 kg, diamètre 100 mm,
avec bandage polyuréthane,
moyeu avec Palier de pivotement,
jante en polyamide, jante avec
pare-fils, fixation avec trou de
fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243254

Roulette pivotante avec trou de fixation

- force 150 kg
- diamètre 100 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	trou de fixation
modèle	Roulette pivotante	trou de fixation	13 mm
charge	150 kg	matériau de boîtier	acier
pneumatique	polyuréthane	frein	sans
Ø de roue	100 mm	pare-fils	oui
matériau de jante	polyamide	Poids	0,52 kg

