

réceptif collecteur

pour les matériaux, le matériel de nettoyage et les déchets similaires, en polyéthylène haute pression coloris vert, capacité 200 l, hauteur x longueur x largeur 1045 x 674 x 580 mm, avec Fermeture à clic, 2 roues en caoutchouc plein



Numéro d'article: 271612

réceptif collecteur

- pour les matériaux, le matériel de nettoyage et les déchets similaires
- avec homologation UN 1H2W
- en polyéthylène haute pression coloris vert
- capacité 200 l
- hauteur x longueur x largeur 1045 x 674 x 580 mm
- avec couvercle rabattable avec Joint caoutchouc
- joint d'étanchéité en EPDM
- avec Fermeture à clic
- 2 roues en caoutchouc plein

Détails techniques

type de stockage de produits dan	réceptif de stockage	fermeture	Fermeture à clic
type de réceptif	réceptif collecteur	autorisation de manutention	pour groupe d'emballage I, II et III
capacité	200 l	propriété surface	aucune
considération comme matière dang	produits dangereux solides	matériau joint d'étanchéité	EPDM
convient pour (produit/matériau)	Matériaux, matériel de nettoyage, similaires	type de couvercle	couvercle rabattable

homologation	Homologation UN 1950	équipement couvercle	Joint caoutchouc
matériau	polyéthylène haute pression	Activation du couvercle	manuellement
couleur	vert	gerbable	non
hauteur	1045 mm	roulant	oui
longueur	674 mm	soubassement	2 roues
largeur	580 mm	Poids	14 kg