

SECO

chariot avec barre de poussée

RuXXac Dandy

force 180 kg, plateau longueur x largeur 740 x 465 mm, plateforme en plastique, plateforme ajourés avec ouverture de saisie, barre de poussée rabattable, châssis en gris, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, roulettes arrière avec frein, roues avec bandage TPE



Numéro d'article: 273070



chariot avec barre de poussée

- Convient pour transports ergonomiques
- force 180 kg
- plateau longueur x largeur 740 x 465 mm
- hauteur x longueur x largeur 895 x 770 x 465 mm
- structure en acier (vissé)
- plateforme en plastique
- plateforme ajourés avec ouverture de saisie
- plateforme imperméable
- barre de poussée rabattable
- châssis en gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, roulettes arrière avec frein
- roues avec bandage TPE
- Produit livré démonté

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre de plateaux	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	oui
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	fonction rabattable	barre de poussée rabattable
convient pour (application)	transports ergonomiques	bordure de sécurité	non
charge	180 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
longueur de plateau	740 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	465 mm	équipement roue	2 roulettes avec freins
plateforme	ajourés	Ø de roue	100 mm
matériau de plateforme	plastique	disposition des roues	rectangulaire
équipement de plateforme	ouverture de saisie	hauteur	895 mm
exécution de plateforme	imperméable	longueur	770 mm
rehausses	aucune	largeur	465 mm
emboîtable	non	couleur	gris
matériau	acier	livraison	démonté
matériau de finition	vissé	Poids	11,8 kg
poignée	1 pièce		

Cela s'adapte aussi ...

149734		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
219530		plante artificielle olivier, hauteur 1250 mm, plante en polyéthylène, fût en bois, pot en plastique en noir
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique