

kit de potelets à chaîne

kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris jaune/noir, en jaune/noir



Numéro d'article: 523829



Kit de potelets à chaînes

Particulièrement stable grâce au lestage du pied

kit de potelets à chaîne

- convient pour le intérieur et extérieur
- kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m
- diamètre de montant 48 mm
- diamètre pied 280 mm
- pied octogonal
- montant coloris jaune/noir
- en jaune/noir
- poids 28 kg

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de balisage	kit comprenant	6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m
système de balisage	système de chaîne	Exécution de pied	octogonal
type de système de balisage	kit de potelets à chaîne	couleur de montant	jaune/noir
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	matériau pied	plastique
hauteur	900 mm	couleur de chaîne	jaune/noir
diamètre du pied	280 mm	Poids	28 kg
diamètre montant	48 mm		

Cela s'adapte aussi ...

141938		panneau d'avertissement, colonne d'information, en plastique en jaune, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm
148926		Réparation de sol, conditionnement 20 kg : 5 kg de liant et 15 kg de sable quartzeux, en RAL7021 gris noir
148962		Barrières légères, hauteur x largeur 1000 x 2000 mm, en polyéthylène haute pression en orange avec bandes réfléchissantes rouges/blanches
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
505351		corde de délimitation, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, courroie en jaune/noir, à visser
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc
885688		cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour