

Pizzaofen Snack 2 für 2 Pizzen ø35cm elektro 2,0 kW

Elektro Pizzaofen Snack 2 für 2 Pizzen bis ø 35 cm Durchmesser. Korpus aus Edelstahl gefertigt. Einfache Reinigung und hoher Hygienestandard. Boden in den Backkammern mit 14mm starken Schamottstein ausgelegt (ideal für das Pizzabacken auf Stein). Türen innen und außen aus Edelstahl mit Glasfenstern zur direkten Einsichtnahme in die Backkammer. Backkammern mit Beleuchtung und Tür der Backkammer mit seitlichen Griff zur leichten Öffnung. Die Temperaturkontrolle erfolgt je Backkammer über ein analoges Thermometer und die Steuerung über eine thermostatische Temperaturregelung bis maximal 300° C.



Artikel-Nr.: 52505122
GTIN: 4059395053579

Produktvorteile:

- Elektro Pizzaofen Snack 2
- 2 Backkammern
- Für je 1 Pizza bis ø35 cm Durchmesser
- Backofentemperatur bis 300°C
- Türen der Backkammer innen und außen aus Edelstahl gefertigt
- Backdecktür mit Glasfenster zur Einsichtnahme
- Leichtes Öffnen der Backkammertüren durch Kunststoffgriff
- Backkammern mit Innenbeleuchtung
- Backkammern unten mit einem 14 mm starken Schamottstein ausgelegt
- Ideal für das Pizzabacken auf Stein
- Steuerung über eine thermostatische Temperaturregelung

Technische Daten:

Geräteart	Pizzaöfen
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	605 mm
Tiefe	560 mm
Höhe	325 mm
Abmessungen innen:	
Breite	410 mm
Tiefe	370 mm
Höhe	90 mm
Aufstellart	Auftisch
Temperaturbereich von	50 °C
Temperaturbereich bis	300 °C
Bestückungsmöglichkeit	4 Pizzen zu je Ø 33cm
Steuerung	Elektromechanisch
Aussenmaterial	Edelstahl
Anschlußart	Anschlussfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	2,0 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	25,6 kg
Betriebsart	Elektro
Ofenkapazität	2 Pizzen

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de