



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 3601 Optiliner



Constructie van stalen buis, gepoedercoat, robuuste bovenlaagbescherming, slag- en krasvast. 2 Houten platen met rode kunststof toplaag. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	900
laadvlak breedte (mm)	600
Etagehoogten (mm)	230, 735
Totale lengte (mm)	1115
Totale breedte (mm)	600
Totale hoogte (mm)	1030
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	34
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976036014