

## Produktinformation

**67 05 160**

### Kraft-Vornschneider

DIN ISO 5748

- Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



#### Allgemein

Artikel-Nr.	67 05 160
EAN	4003773017936
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	266 g
Abmessungen	160 x 55 x 23 mm
Norm	DIN ISO 5748
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

#### Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 4,5 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,4 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

