

Produktinformation

81 03 250

Siphon- und Connectorenzange "SpeedGrip"

DIN ISO 8976



- Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser
- Für Siphons, Ölfilter, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm
- Robust, hoch belastbar
- Mit gezahnten Greifbacken; bis Ø 80 mm
- Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern
- Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder)
- Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen und von Filterpatronen
- Optimale Haftung bei schmutz-, öl- und fettfreien Oberflächen
- 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk
- Ergonomische Schenkelgeometrie
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	81 03 250
EAN	4003773078487
Zange	verchromt
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	355 g
Abmessungen	250 x 62 x 17 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Kapazität Spannungsbereich (Durchmesser)	Ø 25 – 80 mm
Einstellpositionen	25

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



