

## Informazione prodotto

# 88 03 180

### KNIPEX Alligator®

Pinza regolabile per tubi e dadi

DIN ISO 8976



- Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione
- Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30%
- Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
- Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Design robusto, resistente allo sporco; particolarmente adatto per lavori all'aperto
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

#### Generico

Art. No.	88 03 180
EAN	4003773042860
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
Peso	181 g
Dimensioni	180 x 37 x 12 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

#### Caratteristiche tecniche

Regolazioni	9
Capacità per tubi in pollici (diametro)	Ø 1 1/2 Pollici
Per dadi apertura	36 mm
Capacità per tubi (diametro)	Ø 42 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Autoserrante per tubi e dadi: nessuno scivolamento sul pezzo; l'intera capacità di azionamento può essere applicata per ruotare i pezzi; non è necessario premere con forza i manici della pinza, quindi minore sforzo

