## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 330 x 600 x 400 mm, capacité 63 l, en polypropylène en bleu, avec couvercle à charnière





Numéro d'article: 100713





## **Bac norme Europe**

## bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 330 x 600 x 400 mm
- capacité 63 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- structure de la paroi plein
- soubassement plein
- avec couvercle à charnière
- verrouillable avec plombs
- transport facile grâce à poignées coquilles
- avec rebord de gerbage gerbable
- convient pour aliments
- résistance à la température de -40 °C à +60 °C
- 5 années de garantie

Détails techniques			
type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme euronéenne	Oui	couvercle	Oui

capacité	63	type de couvercle	couvercle à charnière
hauteur	330 mm	système de fermeture	plombs
longueur	600 mm	dispositif de support	poignées coquilles
largeur	400 mm	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
matériau	polypropylène	convient pour aliments	oui
recyclable	oui	considération comme matière dang	
gerbable	oui	couleur	bleu
gerbable avec	rebord gerbage	garantie	5 années
emboîtable	non	Poids	3,8 kg
structure de cloison	plein		

## Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

524171



établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair