

Euronorm-koffer

hoogte x lengte x breedte 335 x 400 x 300 mm, inhoud 31 l, van polypropyleen in rood, met scharnierdeksel

Artikelnummer: 100721



5 YEARS WARRANTY



Euronorm-koffer

Euronorm-koffer

- hoogte x lengte x breedte 335 x 400 x 300 mm
- inhoud 31 l
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in rood
- wandconstructie gesloten
- vloerconstructie gesloten
- met scharnierdeksel
- afsluitbaar met zegel
- eenvoudig transport door draaggrepen
- met stapelrand stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C
- 5 jaar garantie

Technische details

baktype Stapelbak

vloerconstructie gesloten

| | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--|
| euronorm | ja | plafond | ja |
| inhoud | 31 l | type deksel | scharnierdeksel |
| hoogte | 335 mm | sluitsysteem | zegel |
| lengte | 400 mm | draaginstallatie | draaggrepen |
| breedte | 300 mm | grepen aantal | 2 stuks |
| materiaal | polypropyleen | temperatuurbestendigheid | -40 °C tot +60 °C |
| recyclebaar | ja | geschikt voor levensmiddelen | ja |
| stapelbaar | ja | geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen |
| stapelbaar door | stapelrand | kleur | rood |
| nestbaar | nee | garantie | 5 jaar |
| wandconstructie | gesloten | gewicht | 2,3 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|--|---|
| 202875 |  | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg |
| 524171 |  | werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |