

Stalen omsnoeringsband

voor zware pakketten, lengte x breedte 740 m x 19 mm, tot een krachttuioefening van 8300 N scheurvast, oppervlak blank gewaxt

VE 2 rollen

Artikelnummer: 105129



Stalen omsnoeringsband




Stalen omsnoeringsband

- voor zware pakketten
- lengte x breedte 740 m x 19 mm
- tot een krachttuioefening van 8300 N scheurvast
- oppervlak blank gewaxt
- afgeronde randen ter bescherming tegen letsel
- schijfwikkeling


Technische details

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|---|
| type verpakking | Omsnoeringsband | scheurvastheid | 8300 N |
| gereedschapstype | omsnoeringssysteem | veiligheidseigenschap | afgeronde randen ter bescherming tegen letsel |
| gebruik | zware pakketten | set | nee |
| materiaal | staal | lengte | 740 m |
| oppervlak | blank gewaxt | breedte | 19 mm |
| wikkelwijze | schijfwikkeling | gewicht | 55 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 105125 |  | afroller, voor staalband, voor bandbreedte 19 mm, onderbouw 2 wielen, van plaatstaal in blauw |
| 105126 |  | span- en sluitapparaat, voor staalband / voor middelzware tot zware pakketten, voor bandbreedte 13 - 19 mm, voor het spannen, afsluiten en afsnijden, zonder hulzen |
| 105285 |  | afroller, voor staalband, voor bandbreedte 13 - 32 mm, onderbouw 2 wielen, van plaatstaal in blauw |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 531546 |  | pallet-beschermfolie, lengte x breedte 1600 x 1200 mm, Van 25 µm dik polyethyleen, in transparant |
|--------|---|---|