

armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 805 x 695 mm, 8 tiroir(s), verrouillable avec verrouillage centralisé, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair



Numéro d'article: 118321



Armoire à tiroirs

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 805 x 695 mm
- structure en tôle d'acier
- 8 tiroir(s)
- avec poignée barre
- avec surface d'étiquetage
- hauteur des tiroirs 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair

Détails techniques

type de meuble	armoire	glissière tiroir	à roulement à billes
type d'armoire	armoire à tiroirs	extension tiroir	100 %
matériau	tôle d'acier	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur	1000 mm	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
largeur	805 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur	695 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement armoire	tiroirs	blocage d'extension	blocage d'extension
nombre de tiroirs	8 pièce	champ d'inscription	surface d'étiquetage
nombre x hauteur tiroirs	2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm	verrouillable	oui
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	système de fermeture	verrouillage centralisé
hauteur frontale 100 mm	4 pièce	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 200 mm	1 pièce	roulant	non
capacité de charge de tiroir	75 kg	Poids	200 kg

Accessoires

118344



kit de séparateurs pour tiroirs, 300 pièces