

fetra rolplateau met duwstang

draagvermogen 200 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 450 mm,
laadhoogte 185 mm, platform van
hout, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 1 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwiel met rem

Artikelnummer: 146185



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Rolplateau met duwstang

Draagvermogen 200 kg

rolplateau met duwstang




- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 450 mm
- laadhoogte 185 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 1 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwiel met rem
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- Leveringstoestand gedemonteerd
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	dolly	stuurstang	ja
type roller	rolplateau met duwstang	wielen aantal/soort	1 zwenk- en 2 bokwielen

draagvermogen	200 kg	banden	TPE
euronorm	nee	wiellager	groefkogellager
laadhoogte	185 mm	wieluitrusting	zwenkwiel met rem
lengte laadvlak	600 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte laadvlak	450 mm	levering	gedemonteerd
materiaal platform	hout	garantie	10 jaar
etages aantal	1 stuks	kleur	brijantblauw // RAL5007
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal verwerking	gelast	gewicht	10 kg

Gerelateerde Producten

158758		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 125 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
309687		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
309723		wiel, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar