

## Cemo PE-opvangbak

voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 250 l, hoogte x breedte x diepte 440 x 1205 x 805 mm, Gemaakt met geperforeerde plaat van polyethyleen, 2 sleden



Artikelnummer: 220791

## Cemo Opvangbak

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume 250 l
- hoogte x breedte x diepte 440 x 1205 x 805 mm
- van hogedruk polyethyleen in zwart
- Gemaakt met geperforeerde plaat van polyethyleen
- 2 sleden







## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	805 mm
type opvangbak	PE-opvangbak	materiaal	hogedruk polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	zwart
opvangvolume	250 l	opvangbak uitrusting	geperforeerde plaat
capaciteit	2 x 200 liter vat	materiaal rooster	polyethyleen
geschikt voor gevaarlijke	aquatoxische en bijtende	onderbouw	2 sleden

stof	stoffen		
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar	nee
hoogte	440 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1205 mm	gewicht	33 kg

## Gerelateerde Producten

220795		vergrendelnok voor opvangbak
220796		rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 224 l volume, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
220797		geperforeerd rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 224 l volume, van polyethyleen
220799		opzetelement voor opvangbak, hoogte 205 mm