

## Kappes verticale kast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, dubbele vleugel deur, 2 niveaus met Stalen bodem, 2 verticale uitschuiving, romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 222999

RasterPlan



KAPPES



## Kappes Verticale kast RasterPlan®

voor orde en overzicht in kleine ruimtes

verticale kast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal
- dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 200 °
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 2 verticale uitschuiving
- uittrekbare legborden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 100 kg
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

## Technische details

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	systeemkast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele vleugel deur	oppervlak romp	kunststof coating
hoogte	1950 mm	oppervlak front	kunststof coating
breedte	1000 mm	sluitsysteem	cilinderslot
diepte	600 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
kast uitrusting	legborden, uittrekbare legborden	materiaal	staal
legborden / schappen aantal	2 stuks	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
legbord-/niveautype	Stalen bodem	openingshoek deur	200 °
draagvermogen legbord	80 kg	uittrekrails	telescooprail
uittrekbare legborden	1 stuks	uittrekbaar	100 %
verticale uitschuiving	2 stuks	afsluitbaar	ja
draagvermogen uitgetrokken	100 kg	gewicht	173 kg

## Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221121		poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, glad, in oudroze
222681		handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen
531287		inframe, DIN A4 in stand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend