

META

rayonnage à palettes - rayonnage suivant MULTIPAL

hauteur x largeur x profondeur 3300 x 1910 x 1100 mm, charge max. par tablette 2230 kg, 2 niveaux avec traverses, 6 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 1000 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 223686



Das Lagersystem



META Ray. à palettes MULTIPAL

Rayonnage suivant

rayonnage à palettes - rayonnage suivant

- hauteur x largeur x profondeur 3300 x 1910 x 1100 mm
- charge maximale par élément 4460 kg
- charge max. par tablette 2230 kg
- largeur x profondeur compartiment 1825 x 1100 mm
- 2 niveaux avec traverses
- 6 emplacements (lisse incl.)

- entreposage longitudinal
- force par palette 1000 kg
- grande stabilité grâce aux profilés en caisson fermés
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	type de soubassement	traverses
type de rayonnage	rayonnage à palettes	stabilité des tablettes / niveau	profilés en caisson fermés
champ de rayonnage	rayonnage suivant	hauteur de compartiment	1400 mm
matériau	acier	largeur de compartiment	1825 mm
hauteur	3300 mm	profondeur de compartiment	1100 mm
largeur	1910 mm	surface de montant	galvanisé
profondeur	1100 mm	surface de traverses	finition peinture époxy
charge maxi par tablette	2230 kg	couleur traverse	orangé rouge // RAL2001
charge maxi par élément	4460 kg	exécution couleur	orangé rouge/galvanisé // RAL2001
emplacement	6 pièce	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre
niveaux de stockage	3 pièce	livraison	démonté
entreposage	longitudinal	conseil d'utilisation charge max	des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
utilisation	unilatéral	certification RAL-RG	RAL-RG 614/1 (21)
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	Poids	61,3824 kg





Accessoires

221046



rayonnage à palettes - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 3300 x 1825 x 1100 mm, charge max. par tablette 2230 kg, 2 niveaux avec traverses, 6 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 1100 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Cela s'adapte aussi ...

213058		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm
216175		caisse carton pliante pour palettes, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 1040 x 620 x 510 mm, Pour colis jusqu'à 500 kg
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
991754		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc