

ESD-stellingbak

Profi

hoogte x breedte x diepte 81 x 91 x 300 mm, van polypropyleen, in zwart

sets 10 stuks

Artikelnummer: 229970



ESD-stellingbak

- hoogte x breedte x diepte 81 x 91 x 300 mm
- van polypropyleen
- in zwart
- legbord binnen gewelfd
- groefgeleiding en vloerbevestiging voor dwarsverdeler
- eenvoudig transport door verzonken greep aan kopzijde
- met etikethouder
- met stapelrand stapelbaar

Technische details





baktype	Stellingbak	elektrisch geleidend	ja
euronorm	nee	stapelbaar	ja
hoogte	81 mm	stapelbaar door	stapelrand
breedte	91 mm	greep	verzonken greep aan kopzijde
diepte	300 mm	indeling	groefgeleiding en vloerbevestiging voor dwarsverdeler
binnenhoogte	75 mm	beletteringsveld	etikethouder
binnenbreedte	80 mm	vloerconstructie	binnen gewelfd

binnendiepte	270 mm	kleur	zwart
materiaal	polypropyleen	gewicht	0,185 kg

Gerelateerde Producten

229977		dwarsverdeler, voor stellingbak, breedte 91 mm, van polypropyleen in transparant
229979		dwarsverdeler, voor stellingbak, breedte 91 mm, van polypropyleen in zwart
229981		etiket, voor stellingbak 91 mm breed, met beschermfolie
229983		uittrekstop, voor stellingbak, Van polypropyleen in zwart
229984		uittrekstop, voor ESD-stellingbak, Van polypropyleen in zwart

Dit past ook bij ...

141936		waarschuwbord, vloeropsteller, van kunststof in geel, hoogte x breedte x diepte 600 x 275 x 270 mm
216910		Antistatisch plat zakje, van polyethyleen in roze, dikte 100 µm, lengte x breedte binnen 225 x 150 mm
222763		Gebreide handschoen, van polyamide in wit, naadloos, afmeting 9
225130		papieren waarschuwingstape, tekst / symbool: "Pas op! Zeer gevoelige elektrische apparatuur", tekst in Duits en Engels, rollen lengte x breedte 50 m x 50 mm, tape in bruin, print in rood