

## Treston magazijnbak ReBOX

hoogte x breedte x diepte 120 x 230  
x 300 mm, van industrieel  
gerecycled polypropyleen in grijs

VE 12 stuks

Artikelnummer: 272149



TRESTON

### magazijnbak


- geschikt voor werkplaatsen en industriële werkplekken en geschikt voor alle gangbare, metrische stellingsystemen
- hoogte x breedte x diepte 120 x 230 x 300 mm
- van industrieel gerecycled polypropyleen in grijs
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +75 °C
- bestendig tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen
- afgeschuinde grijpopening
- Gelijke breedten stapelbaar door stapelrand
- levering inclusief zelfklevend etiket
- 5 jaar garantie

## Technische details



baktype	magazijnbak	stapelbaar door	stapelrand
geschikt voor (branches)	industriële werkplekken	grijpopening	afgeschuind
euronorm	nee	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +75 °C
elektrisch geleidend	nee	bestendigheid	tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen
hoogte	120 mm	kleur	grijs
breedte	230 mm	inhoud levering	inclusief zelfklevend etiket
diepte	300 mm	garantie	5 jaar
materiaal	polypropyleen	gewicht	5,00004 kg

stapelbaar ja

## Gerelateerde Producten

272144		lengte wand, voor magazijnbak, van industrieel gerecycled polypropyleen, grijs
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
215728		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 80 mm
221120		poetsdoek, 1000 doeken, rollen lengte x diameter 300 m x 250 mm, papierkwaliteit gerecycled vlies, in oudroze
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
223712		balpen, schrijfkleur zwart, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
242396		poetsdoekrol in dispenser, 200 doekjes, lengte x breedte 300 x 250 mm, rollen lengte x breedte 60 m x 250 mm, voor het verwijderen van alle 300 mm geperforeerd, van gerecyclede cellulose, uitgerust met handgreep, bevestiging aan meegeleverde wandhouder mogelijk
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
529928		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 0,85 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium