


rayonnage - rayonnage d'angle

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900/1400 x 500 mm, charge max. par tablette 265 kg, 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés, angle d'installation à gauche, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 521032



Rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés

Rayonnage d'angle

rayonnage - rayonnage d'angle

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900/1400 x 500 mm
- charge maximale par élément 1325 kg
- charge max. par tablette 265 kg
- largeur x profondeur compartiment 900 x 490 mm
- 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés
- Réglable au pas de 40 mm
- angle d'installation à gauche
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en



RAL5010 bleu gentiane

- Produit livré démonté
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	largeur de compartiment	900 mm
type de rayonnage	rayonnage	profondeur de compartiment	490 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	tablette réglable au pas	40 mm
champ de rayonnage	rayonnage d'angle	utilisation	unilatéral
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	type tablette/niveau	tablette bois
matériau	acier	surface de montant	avec revêtement en plastique
hauteur	1800 mm	surface de traverses	avec revêtement en plastique
largeur	910 mm	alignement angle d'installation	à gauche
profondeur	500 mm	couleur du montant	bleu gentiane // RAL5010
longueur des côtés A	900 mm	couleur traverse	bleu gentiane // RAL5010
longueur des côtés B	1400 mm	volume de livraison	
charge maxi par tablette	265 kg	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010
charge maxi par élément	1325 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	Poids	61,1 kg

Accessoires

521029		rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900 x 500 mm, charge max. par tablette 265 kg, 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
521042		sol en bois pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur x profondeur 890 x 490 mm, installation à gauche, pour une charge max. par tabl. de 265 kg, en bois

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
532431		rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein

