

BS-ROLLEN

roue

force 100 kg, bandage air avec barrette profilée, diamètre x largeur 260 x 85 mm, longueur moyeu 60 mm, jante en plastique coloris rouge

Numéro d'article: 524939



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roue

roue



- force 100 kg
- bandage air avec barrette profilée
- ménage le sol
- diamètre x largeur 260 x 85 mm
- longueur moyeu 60 mm
- jante en plastique coloris rouge
- jante sans pare-fils

Détails techniques




manutention dynamique	roues	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	longueur de moyeu	60 mm
modèle	roue	largeur de roue	85 mm
charge	100 kg	propriété surface de roulement	ménage le sol
pneumatique	air	type de profilé	barrette profilée
Ø de roue	260 mm	pression des pneumatiques max.	2,5 bar
matériau de jante	plastique	couleur de la jante	rouge
convient pour type de sol	lisse/inégal,	Poids	1,08 kg

	rugueux/inégal	
conducteur d'électricité	non	

Accessoires

998276		couverture pour roue, pour diamètre de roue 260 mm, avec barrette profilée, en noir
998334		Tuyau pour roue, pour diamètre de roue 260 mm, valve coudé, en noir

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés