

Bauer Oliedichte kiepbak

hoogte x lengte x breedte 975 x 1420 x 1110 mm, inhoud 1 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 528093

Bauer Kiepbak

laag model

Oliedichte kiepbak



- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 975 x 1420 x 1110 mm
- hoogte stortkant 560 mm
- inhoud 1 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 138 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 725 mm
- materiaaldikte 2 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randverstevinging rondom
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- onderbouw vorkslaffen

Technische details

baktype	Kiepbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	1 m ³	onderbouw	vorkslaffen

hoogte	975 mm	hoogte vorksloffen	55 mm
lengte	1420 mm	breedte vorksloffen	170 mm
breedte	1110 mm	afstand vorkkokers	725 mm
draagvermogen	300 kg	kraan	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	stapelbaar	nee
hoogte stortkant	560 mm	nestbaar	nee
materiaal	staal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	gelakt
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	kleur	blauw // RAL 5012
materiaaldikte opvangbak	2 mm	kleur uitvoering	blauw
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	plafond	nee
kantelfunctie	handmatig	gewicht	138 kg
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging		

Gerelateerde Producten

500416		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 1 m³, met corrosiebeschermende zinklaag
528107		wielenset, voor kiepbak, banden massief rubber, diameter 200 mm

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs