

Werkstückwagen

Für wechselnde Arbeitsplätze

- ▶ Alles übersichtlich und griffbereit
- ▶ Einfaches Einhängen der verschiedenen Träger

Drahtgitter zur Aufnahme der Träger.
2 Abstellflächen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und
2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager.

Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau
RAL 5012. Zubehör anthrazit RAL 7016.

Zerlegte Anlieferung, leichte Montage.

Zubehör

- 1 Wellenträger
- 2 Dornträger
- 3 Kleiner Materialkasten
- 4 Rohrträger
- 5 Gabelträger
- 6 Großer Materialkasten



Abb. mit Zubehör

Tragfähigkeit	kg	500
Plattform L x B	mm	1250 x 800
Abstellflächen L x B	mm	1250 x 250
Gesamthöhe	mm	1480
Aufbauhöhe	mm	1230
Gitterwandneigung		8°
Maschenweite	mm	75 x 75
Rad-Ø	mm	200
Nr.		200 012 01

Zubehör

1 Wellenträger			2 Dornträger			3 Kleiner Materialkasten		
Tragfähigkeit	kg	25	Tragfähigkeit	kg	25	Tragfähigkeit	kg	25
Wellenabstand	mm	45	Dorn-Ø	mm	20	Breite x Tiefe	mm	150 x 250
Länge	mm	300	Länge	mm	300	Höhe	mm	80
Nr.		200 428 01	Nr.		200 430 01	Nr.		200 432 01
4 Rohrträger			5 Gabelträger			6 Großer Materialkasten		
Tragfähigkeit	kg	25	Tragfähigkeit	kg	25	Tragfähigkeit	kg	50
Rohr-Ø	mm	27	Gabelweite	mm	50	Breite x Tiefe	mm	1200 x 250
Länge	mm	300	Länge	mm	300	Höhe	mm	40
Nr.		200 429 01	Nr.		200 431 01	Nr.		200 433 01

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

5

Jahre Garantie