

Rollcart Langmaterialwagen



Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 620 x 620 mm, Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 158284

Rollcart Langmaterialwagen

Langmaterialwagen

- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 620 x 620 mm
- Ladehöhe 300 mm
- Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Lenkrollen
- mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Breite	700 mm
Wagentyp	Langmaterialwagen	Material Plattform	Siebdruckplatte
Traglast	1000 kg	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Aufbauten	4 Rungen	Plattform Ausführung	wasserfest
Aufbauten Funktion	Rungen herausnehmbar	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen

Ladeflächenlänge	620 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	620 mm	Radanordnung	rechteckig
Ladehöhe	300 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Rungen-Nutzlänge	600 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Lenkstange	nein	Gewicht	50 kg
Länge	700 mm		