

## Möbelroller

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 300 mm, Ladehöhe 120 mm, Plattform aus Holz, mit 4 Anti-Rutschknoppen, 4 Rollen, Mit Kunststoff-Bereifung

VE 2 Stück



Artikelnummer: 224737

## Möbelroller

### sicherer Transport dank 4 Anti-Rutschknoppen

Möbelroller

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 300 mm
- Ladehöhe 120 mm
- Plattform aus Holz, mit 4 Anti-Rutschknoppen
- Ausgestattet mit Griffloch
- 4 Rollen
- Mit Kunststoff-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material Plattform	Holz
Rollertyp	Transportroller	Plattform Ausstattung	4 Anti-Rutschknoppen
Traglast	200 kg	Transportwagen Ausstattung	Griffloch
Euronorm	nein	Lenkstange	nein
Ladehöhe	120 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Ladeflächenlänge	600 mm	Bereifung	Kunststoff
Ladeflächenbreite	300 mm	Gewicht	7,8 kg

