

hofs Felgenrehal

Grundfeld für Felgen mit einem Ø von 380 - 480 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 335 mm, für Felgen mit einem Ø von 380 - 480 mm, Fachlast 150 kg, 4 Ebene(n) mit abgerundeten Traversen für einen schonende Felgenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 228352



hofs
REGALSYSTEME



hofs Felgenrehal

Grundfeld

Felgenrehal







- Grundfeld für Felgen mit einem Ø von 380 - 480 mm
- Stecksystern
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 335 mm
- Fachlast 150 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 300 mm
- 4 Ebene(n) mit abgerundeten Traversen für einen schonende Felgenlagerung
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden



Technische Details



Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	300 mm
Regaltyp	Felgenrehal	Nutzung	beidseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Regalfeld	Grundfeld	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	2000 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt
Breite	1360 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Tiefe	335 mm	Anlieferung	zerlegt
für Felgendurchmesser	380-480 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachlast	150 kg	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Nutzungshinweis DGUV	Sicherung erforderlich
Fachbreite	1300 mm	Gewicht	25,784 kg

Zubehör

224257		Reifenmarkierstift, Schreibfarbe weiß, Schaft in orange
224258		Reifenmarkierstift, Schreibfarbe gelb, Schaft in orange
228345		Felgenrehal, Anbaufeld für Felgen mit einem Ø von 380 - 480 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 335 mm, für Felgen mit einem Ø von 380 - 480 mm, Fachlast 150 kg, 4 Ebene(n) mit abgerundeten Traversen für einen schonende Felgenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228357		Wand-Distanzhalter für Felgenrehal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228358		Doppel-Distanzhalter für Felgenrehal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228429		Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen

231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß