

Lacont Gefahrstoffschrank

geeignet für wassergefährdende Pflanzenschutzmittel, Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 950 x 500 mm, Doppel-Flügeltür mit Lochbild, 1 Ebene(n) mit Wannensboden, unten 1 Ebene mit Bodenwanne, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün



Artikelnummer: 505285

Lacont Umweltschrank mit natürlicher Zwangsbelüftung

Gefahrstoffschrank

- geeignet für wassergefährdende Pflanzenschutzmittel
- zur Lagerung im Arbeitsraum
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 950 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Lochbild
- Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
- 1 Ebene(n) mit Wannensboden, unten 1 Ebene mit Bodenwanne
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannensboden 20 l
- Auffangvolumen Bodenwanne 30 l
- Unterbau Sockel
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch



Lüftungsraster




- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
- erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1

1

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auffangvolumen Bodenwanne	30 l
Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Be- und Entlüftung	natürliche Zwangsbelüftung
Schranktyp	Gefahrstoffschrank	Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Lagerort	im Arbeitsraum	abschließbar	ja
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende Pflanzenschutzmittel	Schließsystem	Zylinderschloss
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Material	Stahl
Höhe	1000 mm	Farbe Korpus	resedagrün // RAL6011
Breite	950 mm	Farbe Front	resedagrün // RAL6011
Tiefe	500 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Böden, Bodenwanne	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Unterbau	Sockel
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe)	1 Ebene mit Bodenwanne	Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Zertifizierung ASR	nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Auffangvolumen Wannenboden	20 l	Zertifizierung GefStoffV	erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1
Traglast Fachboden	50 kg	Zertifizierung WHG	erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
Bodenwanne	ja	Gewicht	47 kg

Zubehör

505292		Wannenboden für Gefahrstoffschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm, Für eine Fachlast von 75 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün
505296		PE-Einsatz für Wannenboden, für Gefahrstoffschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar. Der PE-Einsatz wird fest mit der Wanne verbunden
505301		PE-Einsatz für Bodenwanne, für Gefahrstoffschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar. Der PE-Einsatz wird fest mit der Wanne verbunden

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
221369		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeslag-/Antikratzbeschichtung, getönt, mit UV-Filter, Ausstattung: weiche Bügelenden
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage