

regalwerk

Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1751 x 326 mm, Fachlast 250 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 525267



[REGALWERK]



regalwerk Spanplatten-Steckregal

Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1751 x 326 mm
- Feldlast 2000 kg
- Fachlast 250 kg
- Fach Breite x Tiefe 1695 x 300 mm
- 5 Ebene(n) mit Holzboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen

- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regaltyp	Lagerregal	Nutzung	beidseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Holzboden
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Ständer	verzinkt
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Oberfläche Traversen	verzinkt
Material	Stahl	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Höhe	2000 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Aussteifungstraversen
Breite	1751 mm	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Tiefe	326 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	250 kg	Anlieferung	vormontiert
Feldlast	2000 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Garantie	5 Jahre
Fachbreite	1695 mm	Gewicht	72,07 kg
Fachtiefe	300 mm		

Zubehör

525261		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 875 x 326 mm, Fachlast 250 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
525264		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1005 x 326 mm, Fachlast 250 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
525266		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1285 x 326 mm, Fachlast 250 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

525268		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1695 x 326 mm, Fachlast 250 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
525368		Holzboden für Spanplatten-Steckregal, Breite x Tiefe 1695 x 300 mm, Stärke 16 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, der Boden wird holmbündig eingelegt, aus Holz in Dekor natur

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
216063		Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm
324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
520053		Eckenschutz, Form Kreis, Länge x Durchmesser 1000 x 40 mm, aus Polyurethan, in gelb/schwarz, selbstklebend
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
532431		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen