

## Produktinformation

# 61 02 200

## Bolzen-Vornschneider

Hochübersetzt

DIN ISO 5743

- Kraftvoll, kompakt, komfortabel
- Mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport
- Mit großer Auflagefläche an den Hüllen für bessere Druckverteilung und angenehmeres Arbeiten
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Übersetzung
- Griffe gewinkelt für bessere Zugänglichkeit
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	61 02 200
EAN	4003773067047
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	435 g
Abmessungen	200 x 45 x 15 mm
Norm	DIN ISO 5743
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 1 – 6 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 4,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,5 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

