

Produktinformation

71 02 200 T

KNIPEX CoBolt®

Kompakt-Bolzenschneider



- Mikrostrukturierte Schneide verringert das Rutschen von Schneidmaterialien aus dem Zangenmaul
- Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
- Mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport
- Mit großer Auflagefläche an den Hüllen für bessere Druckverteilung und angenehmeres Arbeiten
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	71 02 200 T
EAN	4003773080046
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	375 g
Abmessungen	200 x 51 x 23 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 6 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 5,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 4,0 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 3,6 mm
Absturzsicherung	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm