

**Artikelnummer:** 129554

**Kurzbeschreibung:** Bijzetwagen, met houten legborden, zonder eurokragen, kantelbaar

**Langbeschreibung:** Bijzetwagen, met houten legborden, zonder eurokragen, kantelbaar: Bijzetwagen met etageplateaus van hout. Bij deze variant zijn het bovenste en middelste laadvlak aan beide kanten 15-° en 30-° te draaien. Vergrendeling met veergrendel. Dit zorgt voor ergonomisch werken bij veel verschillende werkplekken. Bok- en zwenkwieltjes met rubberband en rollager, behuizing verzinkt, rem aan de zwenkwieltjes volgens Europese norm EN1757-3. Laadoppervlak van blad van houtmateriaal (mdf) met beukendecor of open frame voor kunststof eurokragen. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- Laadoppervlak (lxb): 620 x 410 mm
- Buitenafm. (lxb): 950 x 420 mm
- Etagehoogte: 180/670/1150 mm
- Etageplateaus: hout
- Draagvermogen: 200 kg
- Wiel-a": 125 mm
- Eigen gewicht: 34 kg

