

Artikelnummer: 129807

Kurzbeschreibung: Duwbeugelwagen met dodemansrem, 1000 x 700 mm

Langbeschreibung: Duwbeugelwagen met dodemanskop, 1000 x 700 mm: De rem wordt gelost door de duwbeugel naar beneden te drukken. Wanneer de duwbeugel wordt losgelaten, sluit de rem op de stuurwielen automatisch. De auto wordt langzamer. Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen, niet draaibaar, met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating: Gentiaanblauw (RAL5010).

- Laadvlak: B 1000 x D 700 mm
- Buitenafmetingen: B 1260 x D 700 mm.
- Hoogte laadoppervlak: 300 mm
- Hoogte duwbeugel: 1000 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a^m: 200 mm
- Eigen gewicht: 32 kg

