

**Artikelnummer:** 163490

**Kurzbeschreibung:** HSM papierversnipperaar Autofeed SECURIO AF 500, snijbreedte 0,78 x 11 mm



**Langbeschrijving:** HSM papierversnipperaar Autofeed SECURIO AF 500, snijbreedte 0,78 x 11 mm: De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij werkgroepen. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer en afsluitbaar magazijn beschermt ingelegde stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 500 vel en enkel ingevoerd papier.

- Kwaliteit "Made in Germany":
- Hoogwaardige materialen en de bewezen kwaliteit "Made in Germany" garanderen veiligheid en duurzaamheden. Met 3 jaar garantie
- Volstalen snijwalsen met levenslange garantie:
- geharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid
- Tijdsbesparende autofeed-datavernietiging:
- Vernietiging van stapels papier vindt tijdsbesparend plaats, betrouwbaar en comfortabel
- Geschikt voor duurloop:
- De krachtige motor staat garant voor hoge snijcapaciteit en betrouwbare duurloop
- Nanogrip voor betrouwbare velinvoer:
- De datavernietiger met autofeed beschikt over een speciaal ontwikkeld invoer- en transportwals met Nanogrip Technologie en trekt blad voor blad van de papierstapel veilig naar binnen
- Lock-and-Go functie:
- Lock-and-Go functie beschermt het in de autofeed-magazijn ingelegde papier voor oneigenlijk gebruik
- Stroombesparend in stand-by door EcoSmart:
- Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in de stand-by-modus door het intelligente aansturingconcept EcoSmart
- Blauwe Engel gecertificeerd:
- De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid, het geringe stroomverbruik en het gebruik van milieu sparende materiaal onderscheiden met de Blauwe Engel.
- Anti-papierophoping functie:
- De automatische terugloop heft papierophoping op en staat garant voor een probleemloze werking

**Specificaties:**

- beschermingsbehoefte : Kantoorruimte/etage
- beschermingsfactor (DIN 66399): zeer hoog
- vernietigingswijze: snippers
- snijbreedte: 0,78 mm
- snipperlengte : 11 mm
- veiligheidsniveau (DIN 66399): P-6, F-3
- snijcapaciteit (vellen 80g/m<sup>2</sup>): 6
- snijgoed: papier, kredietkaarten en paperclips
- invoerbreedte: 240 mm
- opvangvolume/-capaciteit: 82 l
- bak-/opvangvolume in vellen: 818
- snijnsnelheid: 65 mm/s
- doorvoer per uur: 19 kg
- geluidsniveau (leegloop): 56 dB(A)
- opgenomen vermogen / motor: 500 W
- spanning: 230 V
- frequentie: 50 Hz
- kleur: wit
- gewicht: 30 kg
- afmetingen: b 497 x d 491 x H 1002 mm

