

Artikelnummer: 32576

Kurzbeschreibung: Complete stelling PROGRESS 500 T, aanbouwsectie, met achterwand, H 1900 x B 960 x D 440 mm

Langbeschrijving: Compleet archiefrek PROGRESS 500 T, aanbouwsectie, met achterwand, H 1900 x B 960 mm:
Variabel en praktisch De legborden van de PROGRESS-serie 500 T zijn gemaakt van hoogwaardig meubelstaal en worden dankzij het schroefloze insteeksysteem in enkele minuten geassembleerd. De PROGRESS stalen legborden 500



T zijn verkrijgbaar met of zonder achterwand.

- met achterwand
- aangepast aan maphoogtes
- gelijk met de vloer met standaard plintafwerking
- Plankstaanders uit doosdelen met gladde fronten
- Rekken 25 mm hoog en in hoogte verstelbaar in stappen van 59 mm
- Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035)
- Lengte per legbord: 990 mm
- Draagvermogen per legbord: 300/400 mm diep 60 kg, 600 mm diep 80 kg
- Draagvermogen per legbord: 500 kg
- 1900 mm hoog: 6 legborden = 5 vijlhoogtes
- diepteverschillen

Rekken zonder achterwand, zijpanelen, deurbevestigingskit, enz. - zie toebehorenBeveiligingsalarm:Legborden met een hoogte/diepte-verhouding $\approx 5 : 1$ moeten worden beveiligd tegen kantelen (wand- of vloerverankering).

