

## Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG174)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 09 14 000 6111  |
| Beschreibung       | Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG174)  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09140006111">https://b2b.harting.com/09140006111</a> |

### Bezeichnung

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Kategorie           | Kontakte                          |
| Baureihe            | DIN 41626                         |
| Kontaktart          | Koaxialkontakt                    |
| Kontaktbeschreibung | für Kabel RG 174 U, 188 AU, 316 U |

### Ausführung

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Anschlussart        | Löt-/Crimpanschluss |
| Geschlecht          | Buchse              |
| Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte   |

### Technische Kennwerte

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Betriebsstrom        | ≤1,5 A |
| Durchgangswiderstand | ≤10 mΩ |
| Wellenwiderstand     | 50 Ω   |

### Materialeigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Werkstoff Kontakte      | Kupferlegierung   |
| Kontaktoberfläche       | vergoldet   |
| RoHS                    | konform mit Ausnahme  |
| RoHS-Ausnahmen          | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status              | konform mit Ausnahme  |
| China RoHS              | 50  |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten   |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                      |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                   |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                 |
| ECHA SCIP Nummer                 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                   |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel                       |

## Normen und Zulassungen

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | EN 60664-1<br>IEC 61984 |
|--------|-------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße               | 10   |
| Nettogewicht                | 2,09 g                                       |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85366910                                     |
| eCl@ss                      | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |