

Han-Modular coax M-contact 75Ohm (RG179)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 000 6121
Beschreibung	Han-Modular coax M-contact 75Ohm (RG179)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140006121

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	DIN 41626
Kontaktart	Koaxialkontakt
Kontaktbeschreibung	für Kabel RG 179 BU, 187 AU

Ausführung

Anschlussart	Löt-/Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Betriebsstrom	$\leq 1,5$ A
Durchgangswiderstand	≤ 10 m Ω
Wellenwiderstand	75 Ω

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	vergoldet
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	EN 60664-1 IEC 61984
--------	-------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	2,65 g
Ursprungsland	Ungarn
europäische Zolltarifnummer	85366910
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder