

## EPIC® H-D 1,6 gestanzte Kontakte Rolle

für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder

Die gestanzten Kontakte im Ring werden als variable Varianten für verschiedene Leiterquerschnitte und Längen von abgemantelter Isolation angeboten.

### Info

Auswahl zwischen hochwertig vergoldeten oder versilberten Kontakten  
für automatisierte Produktion mit Crimpautomat  
Zwei Crimpbereiche mit Ader- und Isolationscrimp



### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**EPIC® H-D 1,6 gestanzte Kontakte Rolle**

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kontakttyp	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Abisolierlänge (mm)	Bemerkung	Stück / VPE
Kontakte							
11240700	H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Stift	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 Rolle (VPE) = 200 Kontakte	1
11230700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Buchse	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 Rolle (VPE) = 200 Kontakte	1
11240400	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	Stift	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1
11230400	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	Buchse	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1
11240000	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	Stift	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1
11230000	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	Buchse	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1
11240500	H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	Stift	0.14 - 0.5	Au	3,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1
11230500	H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	Buchse	0.14 - 0.5	Au	3,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1
11220700	H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Stift	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 Rolle (VPE) = 200 Kontakte	1
11235700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Buchse	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 Rolle (VPE) = 200 Kontakte	1
11226000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	Stift	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1
11226500	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	Buchse	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1
11220000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	Stift	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1
11235000	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	Buchse	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1
11220100	H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 RE	Stift	0.5 - 1.5	Au	4,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1
11235200	H-D BCBG AU 0.5-1.5 2000 RE	Buchse	0.5 - 1.5	Au	4,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1
11223000	H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Stift	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 Rolle (VPE) = 100 Kontakte	1
11228000	H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Buchse	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 Rolle (VPE) = 100 Kontakte	1
11222700	H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	Stift	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® H-D 1,6 gestanzte Kontakte Rolle

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kontakttyp	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Abisolierlänge (mm)	Bemerkung	Stück / VPE
11227700	H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	Buchse	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte	1

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® H-D 1,6 gestanzte Kontakte Rolle

