



## Hauptmerkmale

Produktbereich	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendgröße	Kurz
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Beutereihe
Menge pro Satz	10 Satz à 100
Kabel-Querschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>

## Zusatzmerkmale

Kabelendtyp	Einzelader
Zusätzliche Informationen	Without marker tag holder
Farbe	Weiß
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel	1
AWG-Messgerät	AWG 22
Frontringabmessungen	Ø 3,1 mm
Rohrdurchmesser	1,3 mm
Länge	12 mm
Rohrlänge	6 mm
Produktgewicht	0,085 kg

## Montage

Produktzertifizierungen	UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...105 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,400 cm
VPE 1 Breite	0,400 cm
VPE 1 Länge	1,400 cm
VPE 1 Gewicht	0,100 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	1000
VPE 2 Höhe	2,500 cm
VPE 2 Breite	11,000 cm
VPE 2 Länge	18,000 cm
VPE 2 Gewicht	78,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	20000
VPE 3 Höhe	15,000 cm

VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	1,694 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------