

Rollcart Paketkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Luft-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 480 x 330 mm, Ladungssicherung durch extra hohe Gitterrückwand, Konstruktion aus Stahl, verschweißt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 501948



Rollcart Paketkarre

Traglast 250 kg

Paketkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 330 mm
- Höhe x Breite 1300 x 620 mm
- Ladungssicherung durch extra hohe Gitterrückwand
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Ladungssicherung	extra hohe Gitterrückwand
Karrentyp	Paketkarre	Treppenkufen	ja
Traglast	250 kg	Bereifung	Luft

Schaufelbreite	480 mm	Radlager	Rollenlager
Schaufeltiefe	330 mm	Rad-Ø	260 mm
Material	Stahl	Material Felge	Kunststoff
Material Verarbeitung	verschweißt	Sicherheitsgriff	ja
Oberfläche	pulverbeschichtet	Höhe	1300 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Breite	620 mm
klappbar	nein	Gewicht	18,5 kg

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm